



NIKON EUROPE B.V.

Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Paesi Bassi
VAT NL809199889B01- Reg. imprese Amsterdam n. 34139593

Sede Secondaria: Via San Quirico 300 - 50013 Campi Bisenzio, Firenze
Part.IVA. 07055380484 C.F. 94294570489 - R.E.A. Firenze 676136
Tel.: +39 055 3009601 - Fax: +39 055 300993
e-mail: healthcare.it@nikon.com - pec: nikon.italy@pec.it

Amministrazione 055 300933
Oftalmologia 055 300945
Industria 055 300955
Biologia 055 300950
Service 055 300980

Firenze li, 04-04-2022

Offerta Nr. 20304-ERM-JT

Spett.le
NEUROFARBA Dipartimento di Neuroscienze
Viale Pieraccini 6
50100 Firenze
E-mail: raffaele.coppini@unifi.it

Alla cortese attenzione Coppini Raffaele

Vi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta e Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura di:

STAZIONE N-SIM

MEA53100	Inverted Microscope Eclipse Ti-E Main Body (100-240V)
MEF55030	TI-HUBC/A HUB Controller A
MEF51011	TI-AC/A2 AC Adapter for HUBC/A2
MEE59905	TI-DH Diascopic Illumination Pillar 100W
MEF52251	TI-PS100W A Power Supply
MEF51001	TI-100WRC 100W Lamphouse Remote
MBF11300	Power Cord
MBE75225	D-LH/LC Precentered Lamphouse
732905013	Lampada alogena 12V-100W LL
MEB52320	TI-TD Eyepiece Tube D
MEB55800	TI-T-B Eyepiece Tube Base Unit
MAK10110	Eyepiece Lens CFI 10X with diopter adjustment (F.O.V. 22 mm)
MAK10110	Eyepiece Lens CFI 10X with diopter adjustment (F.O.V. 22 mm)
MEP59391	TI-ND6-PFS Perfect Focus with Motorized Sextuple DIC Nosepiece
MEL51000	TI-C System Condenser Turret
MXA20660x4	Cappucci per condensatore
MEL56200	TI-C-LWD LWD Lens Unit for System Condenser Turret
MEC56100	TI-S-ER Motorized Stage with Encoder
MEF55710	TI-S-CON Motorized Stage Controller
MEF55700	TI-S-EJOY Stage Joystage for Motorized Stage
MED53200	TI-BSUK70 Stage Height Adjustment Kit
MBF11300	Power Cord
MBF11300	Power Cord
	Fluorescenza
MEV51110	TI-FLC-E Motorized Epi-FL Filter Turret
MBE41300	C-FL Epi-FI Filter Cube DAPI
MBE44720	C-FL Epi-FI Filter Cube FITC
MBE45600	C-FL Epi-FI Filter Cube TRITC
MBF72665	HG Precentered Fiber illuminator Intensilight C-HGFIE (Motorized Model)
MBF75600	C-HGFIE-C HG Controller
MBF72315	C-HGFIB HG 100W Adapter R
MBF71630	C-HGFIF 30 HG FIBER
MBF11300	Power Cord
MXK37070	RS232C CROSS CABLE 3M



NIKON EUROPE B.V.

MXA22089	TI Shutter Trigger Cable/HGFIE Tavolo Z Piezo
MXU91990	Piezo Insert W/USB Controller
MXU91991	Slide holder 1"x3" for Piezo Stage
MXU91992	Petri Dish holder 35mm for Piezo Stage
MBF11300	Power Cord Obiettivi
MRY10059	Ob.CFISR Apo TIRF100XH A.N.1,49 oil TIRF ring Cover 0,13-0,19mm (23°C) , 0,14-0.20 (37°C)
MRD07650	CFI Plan Apo IR 60XWI NA 1.27, WD 0.17mm
	SIM
MQD42121	Adattatore passo C con lente 2,5x (occorre MQD42000)
MXK37888	USB cable U2C-B50K
MQD42140	C-Mount Adapter VM4x
MXK37889	C mount lens for TIRF-SIM Aliment MODEL: Myutron FV1520
MEE59801	TI-N-SIM N-SIM Illuminator
MEV51130	TI-FT N-SIM Motorized Filter Turret
MEV52000	TI-SB N-SIM Shield Box
MEF56500	LU5 N-SIM 5 Laser Module
MEE59030	LU-MF N-SIM Multi Mode Fiber
MHX00157	Laser 488nm 200mW
MHX00153	150MW SAPPHIRE 561nm LASER SYSTEM
MHF51000	A1-MP-TIS MP Interlock Switch Unit
MXA22094	A1-T II Interlock Cable
MXK38138	CMOS CAMERA DFK61AUC02 for N-SIM
MXK37884	Rack for N-SIM 5LU
MBF11300	Power Cord Telecamera
MQD42000	C-Mount TV adapter A
DU-897-E-CSO-BV	Ixon 897E
cc-23	Digital board Workstation
MPX31000	Computer HPZ820
D7P53A4	Monitor HP 24" LP2475 ;Risol. : 1920 x 1200;350 cd/m2;

Prezzo speciale riservato per l'acquisto sistema demo 39'500,00



NIKON EUROPE B.V.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

IVA : A vostro carico, secondo le vigenti disposizioni: 22%
RESO MERCE : Franco destino, imballo compreso
PAGAMENTO : Rimessa Diretta 30 Giorni DF
VALIDITA' : 30 giorni a partire dalla data della presente.
CONSEGNA : Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'ordine
GARANZIA : 6 Mesi a partire dalla data di collaudo favorevole

- Tutte le nostre apparecchiature sono accuratamente provate e collaudate in fabbrica prima della spedizione e sono garantite esenti da difetti di materiale o di lavorazione.
- Entro i termini di garanzia sostituiamo e ripareremo i pezzi riscontrati difettosi, esclusa l'usura naturale, che verranno rimessi al nostro stabilimento franchi di porto.
- Questo impegno decade qualora l'apparecchio sia stato impiegato in modo anormale o sia stato manomesso da terzi e non si estende agli eventuali danni provocati a proprietà del Cliente dal mancato funzionamento dello strumento.
- Per i materiali montati sull'apparecchio e forniti da terzi, valgono le condizioni di garanzia offerte dai costruttori di detti materiali, se non concordato altrimenti.
- Assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale con tecnici specializzati.
- La strumentazione offerta è conforme alla normativa di sicurezza in uso e rispondente alle normative sulla compatibilità elettromagnetica CE.

Con l'augurio che la presente offerta venga favorevolmente accolta,
distintamente salutiamo.

NIKON INSTRUMENTS S.p.A.
Responsabile commerciale
TOSCANA, LIGURIA e UMBRIA



Luca Ermini mobile: +39 335 5486933